


CNMM 120408, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMM 120408 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PX
 Profondità di taglio a_p : 1 - 11 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,9 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Tipo	CA025P
Impiego principale	P

Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	PX
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMM 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura