


CNMM 190608, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250502 CA025P
GTIN	4960664863808
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMM 190608 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PX
 Profondità di taglio a_p : 1 - 11 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,9 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Rompitrucioli	PX
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Tipo	CA025P
Raggio di curvatura	0,8 mm

Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMM 190608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura