


**DNMG 150604, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DNMG 150604 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 105 - 435 m/min

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PQ
Avanzamento $f$	0,13 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Materiale da taglio	HM
Tipo	CA025P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	105 - 435 m/min
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura