


DNMG 150608, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150608 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PH
 Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA025P
Rompitrucioli	PH
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura