



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Passaggio interno per LR	sì
Angolo rampa α_{max}	0,55 grado
Lunghezza complessiva L_{compl}	40 mm
Numero taglienti Z	5
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{max}$	78 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{min}$	73 mm
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	1 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing Tagliente D_c	40 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
\varnothing Foro di attacco	16 mm
Lunghezza rampa L per α_{max}	31,3 mm

Ø D ₃	33 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------