



## Fresa ad alto avanzamento MFH mini, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 42/5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221965 42/5
GTIN	2050002058767
Classe articolo	250

### Descrizione

Fresa ad alto avanzamento MFH mini 42/5 mm Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 7

Ø D<sub>3</sub>: 35 mm

Profondità di taglio massima a<sub>p max.</sub>: 1 mm

Lunghezza complessiva L<sub>compl.</sub>: 40 mm

Ø Foro di attacco: 16 mm

Fresatura a interpolazione Ø D<sub>min.</sub>: 77 mm

### Descrizione tecnica

Fresatura a interpolazione Ø D <sub>max.</sub>	82 mm
Lunghezza rampa L per α <sub>max.</sub>	33,3 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	42 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	40 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Ø Foro di attacco	16 mm

Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	1 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{min.}$	77 mm
Numero taglienti Z	7
Inserto adatto	LOGU 0303..
Passaggio interno per LR	sì
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,52 grado
Angolo di regolazione $\kappa$	15 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

## Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------