


**WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Classe articolo	25E

**Descrizione**

WNMG 080408 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: WP

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 420 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 420 m/min
Rompitrucioli	WP
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$	0,07 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CA025P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura