

**WNMG 080412 Wiper, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080412 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: WQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 3,8 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	CA025P
Rompitrucioli	WQ
Profondità di taglio a_p	1 - 3,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min

Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura