


DNMG 150604, Tipo: PR005S

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150604 PR005S Tipo: PR005S
 Rompitrucioli: MQ
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,03 - 0,12 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 30 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	MQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 90 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	S
Tipo	PR005S

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,03 - 0,12 mm/gir,
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura