


WNMG 080408, Tipo: PR005S

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080408 PR005S Tipo: PR005S
 Rompitrucioli: MQ
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,03 - 0,13 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 30 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,03 - 0,13 mm/gir,
Rompitrucioli	MQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	S
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 90 m/min

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	PR005S
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura