


WN.G 080408, Tipo: PR005S

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Classe articolo	25E

Descrizione

WN.G 080408 PR005S Tipo: PR005S

Rompitrucoli: MU

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 30 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	S
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 90 m/min
Condizione di taglio	continuo

Profondità di taglio a _p	0,5 - 3,5 mm
Tipo	PR005S
Rompitrucoli	MU
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura