

**Garant****Frese ad interpolazione, con filettatura in acciaio, Modello: 16/M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Classe articolo	21Q

**Descrizione****Esecuzione:****Esecuzione ultrasottile** per la fresatura per filettature.**Nota:**L'effettiva profondità gola  $S_{max}$  è calcolata come qui di seguito:  $(D-d_1) / 2$ .

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Ø Minimo foro D: 14 - 22 mm

Misura del filetto M: M5 mm

Per inserto di tipo: P16

Ø Interno  $d_1$ : 9,5 mmProfondità di taglio massima  $S_{max}$ : 6,5 mmSporgenza totale  $L_1$ : 15 mm**Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	15 mm
Sporgenza totale $L_1$	15 mm
Profondità di taglio massima $S_{max}$	6,5 mm
Ø Interno $d_1$	9,5 mm
Misura del filetto M	M5 mm

Esecuzione del codolo	con filettatura
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	18,5 mm
Passaggio interno per LR	sì
Per inserto di tipo	P16
Ø Minimo foro D	14 - 22 mm
Set di viti di serraggio	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Materiale fresa	con filettatura in acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione