

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
40/19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di molle	259044 1
Inserto adatto	SN.. 1906..
Set spine elastiche	259047 1
Sottoplacchetta	259031 16
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	45 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	50 mm
Dimensione codolo	40 mm
Vite per leva	259018 1
Lunghezza complessiva L	250 mm
Codice ISO portautensile	PSKNR/L 4040S19
Leva	259015 1
Misura inserto	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa