

**Garant**

**Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 100/6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214200 100/6
GTIN	4045197702340
Classe articolo	210

**Descrizione****Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	100 mm
Ø Esterno massimo $D_{max}$	113 mm
Ø Foro di attacco	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Inserto adatto	SE.. 1204..
Numero taglienti Z	6
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219800