

Garant**Portainseriti con bloccaggio a leva, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Leva	259015 2
Set di molle	259044 2
Dimensione codolo	16 mm
Serie	QuickTurn
Inserto adatto	SN.. 1204..
Vite per leva	259018 2
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	100 mm
Set spine elastiche	259047 2
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	8,3 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	31 mm
Codice ISO portautensile	PSDNN 1616H12
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	259031 20
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro

Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa