

**Garant**
**Portainseriti con bloccaggio a leva, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	12,8 mm
Serie	QuickTurn
Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	PSDNN 2525M12
Leva	259015 2
Inserto adatto	SN.. 1204..
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Vite per leva	259018 2
Sottopiacchetta	259031 20
Dimensione codolo	25 mm
Set di molle	259044 2
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	29 mm
Set spine elastiche	259047 2
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro

Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione $\kappa$	45 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa