

Garant**Werkstatt-Messschieber con microregolazione, Campo di misura: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415090 500
GTIN	4062406065218
Classe articolo	40Z

Descrizione**Esecuzione:**

Punte di misura smussate per misurazioni sul fondo di filetti e di intagli stretti. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Graduazione nitida per una facile lettura nelle misurazioni interne ed esterne. Lettura diretta della misura interna grazie alla graduazione supplementare. Con regolazione micrometrica. Con vite di bloccaggio. Dim. 300 interamente temprati; a partire da Dim. 500 superfici di contatto temprate.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	150 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A1
Risoluzione	1/20 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Norma	ISO 13385
Scostamento di misura E MPE	± 0,07 mm
Registrazione micrometrica	sì
Puntali di misura	sì
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500