

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, MF: M85X1,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130025 M85X1,5
GTIN	4062406031046
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: M
Materiale da taglio: HSS
Norma: DIN 2184
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 1,5 mm
Lunghezza complessiva L: 160 mm
Ø codolo D_s: 50 mm
Quadro del codolo □: 39 mm
Ø preforo: 83,5 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	8
Ø Filettatura	85 mm
Norma	DIN 2184
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Codolo D _s	50 mm
Passo della filettatura	1,5 mm

Quadro del codolo □	39 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Preforo	83,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,10
Profondità filettatura	127,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M85×1,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare