

Garant**Portafrese con trascinatori frontale con fori per il lubrorefrigerante, PSC-63 ultracorto, Mandrino di Ø d1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308546 32
GTIN	4045197703705
Classe articolo	31C

Descrizione**Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

Strategia di truciolatura: HPC

Sporgenza totale Dim. A: 25 mm

Ø Esterno D: 63 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861: 32

Chiave speciale adatta n. art. 309840: 32

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	25 mm
-------------------------	-------

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Mandrino di $\varnothing d_1$	32 mm
\varnothing Esterno D	63 mm
\varnothing Attacco D ₁	32 mm
Adattatore	PSC-63 ultracorto
Norma attacco	ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per \varnothing mandrino 32 mm	309840 32
--	-----------