

Garant

Punta da centro per CN in HSS-E 90° N, non rivestito, Ø DC h6: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	112000 4
GTIN	4045197001030
Classe articolo	11A

Descrizione

Esecuzione:

≥ Ø 6 mm con **piano di trascinamento a norma DIN 1835-B.**

Affilatura di precisione del tagliente al centro e piccolo tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature per trucioli corte.

Nota:

Usare il numero di giri per il Ø di foratura effettivo, (non per il Ø esterno della punta).

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,04 mm/gir,
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	12 mm
Tolleranza codolo	h6
Ø Nominale D _c	4 mm
Ø Codolo D _s	4 mm
Lunghezza complessiva L	55 mm
Codolo	DIN 1835 B con h6
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Modello	N

Scheda tecnica

Tolleranza Ø nominale	h6
Angolo di affilatura	90 grado
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	8 m/min	M
CuZn	idonea	80 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		