

Garant**Paio di guanti MASTER FIT, Misure guanti: 9****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094306 9 |
| GTIN | 4062406074906 |
| Classe articolo | 01H |

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto multiuso anatomico con rivestimento in schiuma di nitrile. Materiale di supporto confortevole con tecnologia di lavorazione a 15 maglie in spandex e nylon per garantire un'ottima sensibilità tattile. Adatto sia per gli ambienti lavorativi asciutti sia per le aree leggermente oleose o grasse. Senza DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Misure guanti da lavoro | 9 |
| Serie | MASTER FIT |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| EN 388 | 4121X |
| Materiale supporto | Nylon / Spandex |
| Rivestimento | Schiuma di nitrile |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Lunghezza | 250 mm |
| Colore | blu / arancione |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |