

Garant

Fresa per sgrossatura in HMI DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	201270 11
GTIN	4045197706256
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti stabili.

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Con **rivestimento DLC sp²** di nuovissima generazione.

Descrizione tecnica

Ø Posizione libera D ₁	10,7 mm
Avanzamento f _z per contornatura in Al a truciolo corto	0,05 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,04 mm
Numero denti Z	2
Ø Tagliente D _c	11 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	34 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Lunghezza complessiva L	84 mm
Lunghezza taglienti L _c	24 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	e8

Scheda tecnica

Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	W
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	480 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	440 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	200 m/min	N
PE-HD	adatto	160 m/min	N
PA 66	adatto	200 m/min	N
PEEK	adatto	150 m/min	N
PF 31	adatto	130 m/min	N
PVDF GF20	idoneo	180 m/min	N
POM GF25	idoneo	160 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	150 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	130 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	160 m/min	N

Scheda tecnica

Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	300 m/min	N
Cu	adatto	160 m/min	N
CuZn	adatto	200 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/201270-11>