

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M1,1X0,25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130015 M1,1X0,25
GTIN	4062406018153
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 91 giorni

Quantità minima d'ordine: 25 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Ø Preforo	0,85 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Passo della filettatura	0,25 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	2
Norma	DIN 371
Profondità filettatura	2,75 mm
Ø Codolo D _s	2,5 mm
Ø Filettatura	1,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M1,1 × 0,25
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare