

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M35X2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130015 M35X2
GTIN	4062406020712
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: M
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 2 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
Ø Codolo D_s : 28 mm
Quadro del codolo \square : 22 mm
Ø Preforo: 33 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo \square	22 mm
Profondità filettatura	87,5 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	33 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	35 mm

Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	2 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Codolo D _s	28 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M35×2
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare