

Garant
Punta HPC in HMI, tipo FS, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 18,06-X mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122675 18,06-X
GTIN	4062406079147
Classe articolo	11E

Descrizione

IMPORTANTE: l'articolo è configurabile.

Ø campo: 18.06 - 20.05 mm, Intervall: 0,010

Esecuzione:

Particolarmente stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo, **profilo speciale.**

Concentricità radiale e durata elevate.

Per forature di precisione.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:

lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno $1,5 \times \text{Ø nominale}$.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Tempo di consegna: 12 settimane lavorative

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale specifica per il cliente:

storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell'ordine.

Restituzione esclusa. Con riserva di sovrifornitura/sottofornitura di $\pm 10\%$ (min. 1 pezzo).

Norma: DIN 6537

Tolleranza Ø nominale: h7

Numero taglienti Z: 2

Tolleranza Ø nominale: h7

Lunghezza complessiva L: 153 mm

Ø codolo D_s : 20 mm

Avanzamento f in titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/gir,

Descrizione tecnica

Tolleranza Ø nominale	h7
Avanzamento f in titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/gir,

Norma	DIN 6537
Lunghezza complessiva L	153 mm
Ø codolo D _s	20 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	101 mm
Ø campo	18,06 - 20,05 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Profondità di foratura fino a	6×D
Modello	FS
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura	HPC
semi-standard	sì
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Punta elicoidale