

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M12X1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130016 M12X1
GTIN	4062406022464
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	7 mm
Numero taglienti Z	3
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G

Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	12 mm
Ø Codolo D _s	9 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	11 mm
Profondità filettatura	30 mm
Passo della filettatura	1 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M12×1
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare