

## Garant

**Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 4,76-Xmm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 123025 4,76-X |
| GTIN            | 4062406079871 |
| Classe articolo | 11E           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Progettata per l'utilizzo con **velocità di taglio molto elevate**. Particolarmente adatta per le macchine con **poca potenza** e un elevato numero di giri.

- **Netta riduzione delle forze di taglio grazie alla speciale geometria del tagliente.**
- **Rivestimento che garantisce un'ottima resistenza all'usura anche alle alte temperature.**
- **Scanalature lucidate per una buona truciolatura.**

Un **tagliente trasversale sottile** e la **particolare disposizione dei 4 biselli** assicurano un'**elevata precisione di posizionamento e allineamento**. Microgeometria ottimizzata per una durata e un'efficienza elevate.

#### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Esecuzioni HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 123026**.

Forma **HE**: ordinare con **n. art. 123025 + 129100HE**. Tempo di consegna: 12 settimane lavorative

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale specifica per cliente:

storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell'ordine.

Restituzione esclusa. Con riserva di sovrifornitura/sottofornitura di  $\pm 10\%$  (min. 1 pezzo).

### Descrizione tecnica

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lunghezza complessiva L | 95 mm         |
| Norma                   | Norma interna |
| Ø Codolo $D_s$          | 6 mm          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tolleranza Ø nominale                             | h7                 |
| Numero taglienti Z                                | 2                  |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub> | 57 mm              |
| Ø Campo   | 4,76 - 6,05 mm     |
| Serie   | MasterSteel        |
| Rivestimento                                      | TiAlN              |
| Materiale da taglio                               | HMI                |
| Esecuzione  | 8xD                |
| Angolo di affilatura                              | 135 grado          |
| Codolo  | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR                          | sì, con 25 bar     |
| Strategia di truciolatura                         | HPC                |
| Semi-standard                                     | sì                 |
| Colore collarino                                  | verde              |
| Tipo di prodotto                                  | Punta elicoidale   |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 195 m/min      | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 150 m/min      | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 135 m/min      | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 125 m/min      | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 80 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | limitatamente adatto | 65 m/min       | M          |
| GG                               | idoneo               | 120 m/min      | K          |
| GGG                              | idoneo               | 115 m/min      | K          |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | idoneo               |                |            |
| a umido min.                     | idoneo               |                |            |

