

 KOMET**Inserto KOMET®, BK8425, Descrizione: 32-050****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Classe articolo	24T

Descrizione**Esecuzione:**

Con scanalature lungo tutto il tagliente.

Per :

Svasatore n. art. 216600 e 216620.

Codice ISO Inserto: TOHT 160408 EN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TOHT 160408 EN
Tipo	BK8425
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	250 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	150 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		