


 **KOMET****Inserto KOMET® P25M, P25M, Descrizione: 32-050****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216700 32-050
GTIN	4047109064409
Classe articolo	24T

**Descrizione****Esecuzione:**

Con scanalature lungo tutto il tagliante.

**Per:**

Svasatore n. art. 216600 e 216620.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TOHT 160408 EN
Tipo	P25M
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	250 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	120 m/min	M
a umido max.	idoneo		