

 KOMET**Inserto KOMET®, K10, Descrizione: 14-6603****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216740 14-6603
GTIN	4047109062160
Classe articolo	24T

Descrizione**Esecuzione:**

Con scanalature lungo tutto il tagliante. Dotato di un ulteriore smusso per l'esecuzione a spoglia. Angolo di spoglia 15°.

Per :

Svasatore n. art. 216600 e 216620.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Codice ISO Inserto: TOHX 090204 EN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TOHX 090204 EN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	K10
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idoneo	150 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		