


 KOMET**Inserto KOMET®, BK8425, Descrizione: 14-6603****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Classe articolo	24T

**Descrizione****Esecuzione:**

Con scanalature lungo tutto il tagliente. Dotato di un ulteriore smusso per l'esecuzione a spoglia. Angolo di spoglia 15°.

**Per :**

Svasatore n. art. 216600 e 216620.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Codice ISO Inserto: TOHX 090204 EN

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TOHX 090204 EN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo	BK8425
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	150 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		