

Garant**AN.U 120608, Modello: GG**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215113 GG
GTIN	4045197703170
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale molto robusto a 4 taglienti. L'originale geometria dell'inserto fa sì che il foro dell'inserto non indebolisca il tagliente.

Dati d'impiego:

$a_{p\max} = 12$ mm.

$a_p = 10$ mm (valore consigliato).

Attenzione:

Non per fresatura a scanalatura piena!

Nota:

Contornatura: Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10$ mm.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,15 mm

Tipo: HB9720

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,15 mm
Modello	GG

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB9720
Tolleranza	K
Codice ISO Inserto	AN.U 120608
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura