

HOLEX®
Portafrese con trascinatore frontale Forma A, SK 50 corto, Mandrino di Ø d1: 50 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301100 50
GTIN	4045197145833
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

- **Da attacco Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate.**
- **Attacco fresa compatto.**
- **Maggiore superficie di aderenza.**
- **Con foro Balluffchip.**

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6357

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Sporgenza totale Dim. A: 70 mm

Ø esterno D: 128 mm

Lungh. mandrino portafresa L₄: 30 mm

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860: 50

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 50

Descrizione tecnica

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860	50
Chiave speciale idonea n. art. 309840	50
Mandrino di $\varnothing d_1$	50 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Lungh. mandrino portafresa L_4	30 mm
\varnothing esterno D	128 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min^{-1}
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave speciale Per \varnothing mandrino 50 mm	309840 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308820 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm	309860 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50