

n-gineric

**Sensori fissi intelligenti, Coppia massima: 100Nm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 654385 100    |
| GTIN            | 2050001941732 |
| Classe articolo | 66E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Sensori **statici** per il **collegamento diretto** a Notebook, PC o Tablet PC.

Elevatissima risoluzione di misura della coppia torcente (1/10000° del campo di misura nominale).

Intervalli di misurazione minimi da 5 cNm.

Fino a Dim. 20 con esagono 1/4 pollici, a partire da Dim. 50 con quadro.

Con porta USB, interfaccia Ethernet e ng-link. Precisione di misurazione  $\pm 0,1 \%$ .

**Vantaggi:**

- **Struttura ultracomatta.**
- **Misurazione digitale intelligente – senza strumento di misura convenzionale.**
- **Elevata flessibilità grazie alle diverse interfacce: USB, Ethernet per la comunicazione dei dati di misura e ng-link per il collegamento di periferiche della serie n-gineric.**
- **Campo di misura fino a 2 Nm con protezione meccanica contro i sovraccarichi integrata.**

**Uso:**

- **Per la misurazione e l'avvitamento precisi con 100% di controllo nella produzione.**
- **Per il controllo e l'analisi di giunti a vite.**
- **Per la taratura e la verifica di avvitatrici a conduzione manuale e fisse di ogni tipo.**

**Nota:**

Fornitura **senza** cavo per la trasmissione dati; cavo USB n. art. 654378.

Taratura DAkkS su richiesta.

---

**Descrizione tecnica**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Intervallo di misurazione                     | 10 - 100 Nm                            |
| Precisione di misura della coppia             | ± 0,1 %                                |
| Coppia massima                                | 100 Nm                                 |
| Quadro di manovra femmina                     | 1/2 pollici                            |
| Direzione di serraggio                        | Serraggio orario e antiorario          |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±0,5 grado                             |
| Interfaccia                                   | Ethernet                               |
| Interfaccia                                   | Porta USB                              |
| Interfaccia                                   | Interfaccia RS485                      |
| Certificato di collaudo                       | Certificato di collaudo del produttore |