

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M5X0,8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130016 M5X0,8
GTIN	4062406022129
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: M  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
Passo della filettatura: 0,8 mm  
Lunghezza complessiva L: 70 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 6 mm  
Quadro del codolo □: 4,9 mm  
Ø Preforo: 4,2 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	4,2 mm
Passo della filettatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	5 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Numero taglienti Z	3

Quadro del codolo □	4,9 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	12,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M5×0,8
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare