

**Garant****Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas  $\gamma$ : 50laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215700 50
GTIN	4045197708168
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Pastaba:**

- Nuožulų frezavimui rekomenduojamos keičiamosios plokštelės: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Naudojant kitas keičiamąsias plokšteles gali sutrumpėti eksploataavimo trukmė ir suprastėti paviršiaus kokybė.
- Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1604..
mažiausias $\varnothing D$	35 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	30 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	3
Kampas $\gamma$	50 laipsniai
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219811 (15IP; 5,0 Nm)
pasiekiamas nuožulos aukštis h	23 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	27 mm
didžiausias $\varnothing D_1$	73 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b	18 mm
Dantų pastūma esant $h_{max}$	0,13 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219811
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP