

**Garant**
**DNMG 150608, Rūšis: HB7020**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250862 HB7020 |
| GTIN             | 4045197711274 |
| Produktų klasė   | 21G           |

**Aprašymas**

DNMG 150608 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

 Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pastūma $f$                                   | 0,25 - 0,6 mm/aps,  |
| Drožlialaužis                                 | SG                  |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm              |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                   |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 100 - 300 m/min     |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 1,5 - 6 mm          |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Kietlydinys                               | HB7020                          |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Rupusis apdirbimas              |
| Ašmenys                                   | HM                              |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608                     |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 4                               |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekimui |