

Garant
Kopijavimo freza ilga, Cilindrinis kotas, Ø D: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212606 16
GTIN	4045197712752
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Ilgis $\varnothing d_1$	100 mm
Bendras ilgis L_{viso}	166 mm
Iškyšos ilgis L_1	28 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
$\varnothing d_1$	14 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Užveržimo varžtas	219873