

**Garant****Kopijavimo freza vidutinė, Cilindrinis kotas, Ø D: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212603 10
GTIN	4045197712691
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.  
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Universalus glotnulis ir pusiau glotnulis apdirbimas.

**Plienas** – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

**Pastaba:**

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį  $\varnothing D_w$ . GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	110 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	21 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Ilgis $\varnothing d_1$	53 mm
$\varnothing d_1$	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Užveržimo varžtas	219871