

**Garant****VC.T 160408, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261374 HB7020 |
| GTIN             | 4045197710895 |
| Produktų klasė   | 21G           |

## Aprašymas

VC.T 160408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

## Techninis aprašymas

|   |                     |
|---|---------------------|
| Drožlialaužis                                 | SS                  |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                   |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm              |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 150 - 400 m/min     |
| Pastūma $f$                                   | 0,05 - 0,2 mm/aps,  |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,2 - 1,5 mm        |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys                               | HB7020                            |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Glotnasis apdirbimas              |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMT 160408                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 2                                 |
| Tolerancija                               | M                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |