

**Garant****SCMT 09T304, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui