

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.1/2-18

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130030 1.1/2-18
GTIN	4062406035921
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNEF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 18
 Ø Filettatura: 38,1 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø codolo D_s: 32 mm
 Quadro del codolo □: 24 mm
 Ø preforo: 36,9 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	32 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	1,411 mm
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	200 mm
Profondità filettatura	76,2 mm
Quadro del codolo □	24 mm

Filetti per pollice	18
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	38,1 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	36,9 mm
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	1.1/2-18 UNEF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare