

Garant**KNUX 160405R, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251030 HB7020
GTIN	4045197711144
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,5 mm
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

