

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiAlN, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132180 M20
GTIN	4062406080839
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	60 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E PM

Sriegio žingsnis	2,5 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Sriegio tipas	M
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	16 mm
Sriegio Ø	20 mm
Sriegio dydis	M20
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		