

**Garant****GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, MF: 18X1,5****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132875 18X1,5 |
| GTIN             | 4062406081058 |
| Produktų klasė   | 111           |

**Aprašymas****Modelis:****GARANT Master Tap INOX:**

galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam naudojimui apdirbant nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną bei Duplex medžiagas.**

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,5 mm

**Techninis aprašymas**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Kiaurymės Ø      | 16,5 mm  |
| Ašmenys          | HSS E PM |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm   |
| Sriegio tipas    | MF       |
| Sriegio Ø        | 18 mm    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Koto $\varnothing D_s$       | 14 mm   |
| Koto kvadratas □             | 11 mm   |
| Drožlių griovelių skaičius   | 4   |
| Bendras ilgis L              | 110 mm  |
| Norma                        | DIN 374                                       |
| Sriegio gylis                | 54 mm   |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                                    |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4   |
| Sriegio dydis                | M18×1,5                                       |
| Danga                        | TiAlN   |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                  |
| Sriegio norma                | DIN 13  |
| Kreipiančiosios dalies forma | B   |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                       |
| Vidinis aušinimas            | ne  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                  |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | mėlyna  |
| Serija                       | Master Tap                                    |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                   |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | $V_c$    | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 28 m/min | N         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 23 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 23 m/min | P         |

|                                 |       |          |   |
|---------------------------------|-------|----------|---|
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka | 12 m/min | P |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka | 11 m/min | M |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka | 9 m/min  | M |
| Alyva                           | tinka |          |   |
| drėgnas, maks.                  | tinka |          |   |