

Garant
WNMG 080408, Rūšis: HB7020


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

 Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui