

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 7/8-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 7/8-12
GTIN	4062406037543
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 12  
Ø Filettatura: 22,23 mm  
Lunghezza complessiva L: 140 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 18 mm  
Quadro del codolo □: 14,5 mm  
Ø Preforo: 20,2 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	2,117 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D <sub>s</sub>	18 mm
Ø Filettatura	22,23 mm

Quadro del codolo □	14,5 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	20,2 mm
Filetti per pollice	12
Profondità filettatura	66,69 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	7/8-12 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare