

**Garant****WNMG 060404, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Produktų klasė	21G

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Drožialaužis	SS
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui