

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 7/16-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 7/16-16
GTIN	4062406034832
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 16
Ø Filettatura: 11,11 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 9 mm
Quadro del codolo □: 7 mm
Ø Preforo: 9,576 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	11,11 mm
Filetti per pollice	16
Passo della filettatura	1,588 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Profondità filettatura	33,33 mm

Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	7 mm
∅ Codolo D _s	9 mm
∅ Preforo	9,576 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	7/16-16 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare