



Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™“, maksimalus sukimo momentas: 25 N·m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654470 25
GTIN	5060207562607
Produktų klasė	66D

Aprašas

Aprašymas:

- **Kompaktiškas, patogus tikrintuvas.**
- **Varžtais pritvirtinamas prie lygaus paviršiaus (stalo, sienos ir t. t.).**
- **Mato vienetai: N·m.**

Didelis, gerai įskaitomas LED ekranas.

Privalumai:

- **Paprasčiausias valdymas (klaidų sumažinimas iki minimumo).**
- **Tinka ir vartotojams, kurie nėra „kalibravimo specialistai“.**
- **Tik vienas mygtuko paspaudimas 0 padėčiai nustatyti.**

Paskirtis:

Nustatyti ir kalibruoti atlaisvinamuosius dinamometrinius raktus.

Tikslumas:

±1%

Tiekimo sudėtis:

Tvirtame plastikiniame lagamine.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristysuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzás irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±1 %

Matavimo ribos (diapazonas): 1 - 25 N·m

Indikatoriaus plotis: 175 mm
Indikatoriaus aukštis: 64 mm
Indikatoriaus gylis: 72 mm
Svoris: 2,6 kg
Adapteris su kvadratu: 1/4 in

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	25 N·m
Indikatoriaus aukštis	64 mm
Svoris	2,6 kg
Šešiabriaunio laikiklis	1/4 in
Adapteris su kvadratu	1/4 in
Adapteris su kvadratu	3/8 in
Indikatoriaus gylis	72 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	1 - 25 N·m
Indikatoriaus plotis	175 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4

Paslaugos

Kalibravimas Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	018860 400/2
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940